



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**ASIENTO RETRACTIL CON COJÍN PARA DUCHA, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U934**

1.1 Especificaciones.

Asiento: Fabricado de 2 1/2 "de espesor, resistente al agua, con cojín de tela sin costuras (blanco) en vinil reforzado. El asiento está fijado a una pieza de plywood grado marino, de 1/2" de espesor.

Tubería: De acero inoxidable, calibre #18 ga, con un acabado satinado #4 (satin finish).

El marco principal es de calibre #18 ga, con tubería de 1 1/4", acabado satinado.

Rosetas: Son de calibre #18, de acero inoxidable con cuatro puntos de montajes expuestos tipo avellanado. Los soportes posteriores tienen un diámetro exterior de 1 1/4". (Satin finish)

El soporte de montaje es de calibre #16, de acero inoxidable, estilo "sombrero" con 4 puntos de montaje. Actúa como una guía para subir y bajar la plataforma del asiento y está equipado con cuatro puntos para asegurar a la superficie de la pared.

Para el máximo apoyo, se monta el soporte por la parte inferior y se fija en la superficie del piso terminado. El asiento permanecerá en una posición vertical cuando no esté en uso por medio de una pinza de resorte.

En general Tamaño: 18 1/2 "W x 15" D (zona de estar) / 470mm x 381mm

La instalación en la pared proporciona una distribución equitativa de peso y garantiza un funcionamiento seguro.

1.2 Instalación.


Para cumplir con el Código ADA, el asiento debe estar montado a una altura de 43.1 – 48.2 cms (17"- 19") por encima del piso terminado. Revisar todos los códigos estatales y locales para conocer los requisitos adecuados de montaje. Colocar el asiento contra la pared, asegurándose que la parte extendida del asiento tenga un desplazamiento no mayor de 1 1/2" de distancia a la pared. Realice los orificios de perforación. Asegure el asiento perfectamente a la superficie y compruebe el nivel. Subir y bajar el asiento para comprobar su correcto funcionamiento. Cuando se monta adecuadamente, el asiento soportará hasta 250 libras y cumplirá con el Código ADA 4.21.3 y 4.26.3.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

Nota: Este asiento de ducha no está diseñado para ser instalado en aplicaciones que tienen esquinas redondeadas. AJW recomienda el U928 para tales aplicaciones.

1.3 Diseño.



REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx



Apartado Postal 13381 - 1000, San José, COSTA RICA

Tel: (506) 2281-2257

E-mail: msa@aicsa.com.mx

Fax: (506) 2281-2256

www.aicsa.com.mx