



**ASIENTO RETRÁCTIL CURVO PARA DUCHA,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U930**

1.1 Especificaciones.

Asiento: Fabricado de calibre #16, bandeja de acero inoxidable con un acabado # 4 de satén con costuras tipo (heliarc) soldadas y pulido suave.

La capacidad de carga es de 250 libras. Todas las esquinas están biseladas.

Soporte: El montaje expuesto es de 1/8", formada de acero inoxidable (montaje expuesto) fijado a la pared de la superficie y actúa como un apoyo opuesto de lado con bisagras.

Bisagra: De larga duración, acero inoxidable, esta soldada al soporte, lo cual permite subir y bajar del asiento.

En general Tamaño: 15 "x 15 1/4" x 15 "x 1" de grosor / 381mm x 387mm x 381mm x 25mm

1.2 Instalación.


Coordinar con el contratista los planos arquitectónicos para no interferir con tuberías, conductos de ventilación, etc que se encuentren en la pared. Asegurar a la superficie con la tornillería necesaria. La tornillería no está incluida y será responsabilidad del cliente. Si el asiento será utilizado para una aplicación de tipo de seguridad, se deben usar sujetadores de estilo de seguridad adecuados. La altura de montaje adecuada por encima del piso terminado es de 43.1 – 48.2cms (17 "- 19"). Tener en cuenta todos los códigos estatales y locales de construcción.

Seleccione la altura de montaje sobre el piso terminado y asegure con sujetadores adecuados. Posicione el asiento a la altura seleccionada, en la parte baja coloque el soporte de apoyo. Cuando el asiento esté nivelado transfiera los puntos de montaje a las bisagras, asegure y pruebe el asiento.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.



REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx